


Stent Roller

Mit dem Stent Roller, lassen sich Stents in verschiedene Größen problemlos inspizieren oder bearbeiten. Durch die präzise Mechanik, kann der Stent exakt in Position gebracht werden. Hierfür wird der Stent zwischen zwei manuell beweglichen Rollen aufgelegt, welche eine genaue Sichtung gewähren. Der Stent-Roller ist sowohl für Auf- als auch für Durchlicht geeignet.



Technische Daten

Maximale Länge: 50 mm; 130 mm oder 205 mm

Stent Ø: 0,5 mm, 1 mm oder 6 mm

Standardausführungen:

50-0,5	Ø ab 0,5 mm,	maximale Länge 50 mm
130-1	Ø ab 1 mm,	maximale Länge 130 mm
205-1	Ø ab 1 mm,	maximale Länge 205 mm
130-6	Ø ab 6 mm,	maximale Länge 130 mm
205-6	Ø ab 6 mm,	maximale Länge 205 mm

Sonstiges: Sondergrößen und Anpassungen auf Anfrage.



Made in Germany

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Heinz Schade GmbH; Schießwieslenstraße 18; D-72766 Reutlingen

Technology for your success.

www.heinz-schade.de